

スタンドルーペC

取扱説明書

おすすめ用途

LEDライト

- ✓ ジュエリーの鑑定
- ✓ 印刷物の潰れ・飛びの確認
- ✓ ドットレベルでの確認
- ✓ 園芸・観察
- ✓ 精密作業

ブラックライト

- ✓ 自動車等の蛍光浸透傷チェック
- ✓ 紙幣や骨董品の鑑定
- ✓ 調理器具・食器などの脱脂洗浄確認
- ✓ 油圧機器・タンク・配管等の油漏れ確認
- ✓ 蛍光剤を使った水漏れチェックetc...

大鏡

3.5倍

LEDライト/
ブラックライト
スイッチ

大鏡LEDライト×5個

ブラックライト
×2個

小鏡

25倍

小鏡LEDライト
×1個

電池交換

DCプラグ
差込口

電池ケース

※電池は付属して
おりません

1. 電池ケースの蓋をあけます。 ※USBケーブル
付きで、電池がなくてもすぐにお使いいただけます。

2. 電池ケースを開き単4電池を3本入れ、
電池ケースを閉じます。



レンズを通して太陽や強い光を見ないでください。
太陽をレンズを通して紙や物にあてないでください。
本製品に強い衝撃を与えないでください。

電池型番

電 圧

単4形

1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX: 092-515-8929

EMAIL: support@phoenix.pya.jp