

# 時計修理用拡大鏡 (グレードアップ版)

レンズ倍率：10倍、15倍、20倍、25倍

## 取扱説明書

### 商品の特徴



### ～操作ガイド～



▲ 4種類の異なる倍率にレンズ交換可



▲ 鏡筒上の凸点を、レンズ枠の差込溝に合わせて装着します。



▲ 時計回りに回すとロックされます。取り外す時には時計回りに回してください。



▲ 時計回りに30度回転するとLEDライトが点灯します。



▲ 電池交換：古いLR1130電池3個を取り出し、新しい電池に交換します。



▲ メガネ蔓はバンドと交換でき、しっかりと快適に装着できます。

電池型番	規格	電圧
LR1130	11.6X3.0	1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX：092-515-8929

EMAIL：support@phoenix.pya.jp