

両手が使える！ LEDライト付フレーム・バンド式交換型メガネ (グレードアップ版) 取扱説明書

商品の特微

ご使用に適した範囲：新聞の閲覧、絵画、手工芸、電子部品補修、植物観察、盆栽鑑賞など

●レンズ外形サイズ：95mm×34mm ●レンズ倍率(5種類)：1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3.5倍

～操作ガイド～




▲電池蓋を開け、単四電池3本を装填します。



▲ピッタリの倍率レンズを選びます。



▲レンズ角度は調整可。



▲蔓を外してベルトに交換できます。更に快適にご使用いただけます。

レンズ差込部分の焦点距離調節方法と用途

レンズを差し込んだ時、目との最近距離は45mm、最遠距離は65mmです。レンズと目の距離が近くなれば観察視野は広がり、逆にレンズと目の距離が離れば、観察視野は狭くなります。

(例：1.5倍レンズ使用時、レンズ焦点距離333mmです。もし、レンズと物体の距離が333mm以下の場合、焦点調節部分をプラス方向へ移動させてください。もし、レンズと物体の距離が333mm以上の場合、焦点調節部分をマイナス方向へ移動させてください。)

注意事項：

- 火災を引き起こす恐れがあるため、直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 安全の為、絶対に拡大鏡で太陽を観察しないでください。
- 汚れがある場合、メガネふきなど柔らかい布で優しく拭き取ってください。
- 拡大鏡は、シンナー、アルコール、ガソリン等の液体に接触させないでください。

電池型番	規格	電圧
単四電池	11.6X3.0	1.5V



株式会社フェニックス

問合せ先：〒814-0174 福岡県福岡市早良区田隈3-23-10

TEL&FAX：092-515-8929

EMAIL：support@phoenix.pya.jp